


精度，效率，性能



[www.france-etuves.com](http://www.france-etuves.com)  
[www.france-etuves.cn](http://www.france-etuves.cn)  
[lembole.1688.com](http://lembole.1688.com)



**XU** 系列

通用烘箱

# XU 通用烘箱最高温度 300°C


我们的XU通用烘箱可应用于实验室领域和所有工业领域中的以下范围：干燥、加热、热存储、热空气消毒(布氏消毒)、元件老化、硬化及热度试验等。

## 符合人体力学的构造

坚固，使用寿命长。  
 不锈钢内箱。防腐蚀构造，圆角构造方便清洁。  
 完美隔热，节能环保。  
 开孔位于烘箱左侧。  
 控制面板位于烘箱顶部。  
 内部照明 由开关控制。



C3030温控器，PID智能温度控制，3.2寸彩色显示屏，可设置4个程序段



## 优化通风


通过1到2个鼓风机保证箱内空气的均匀循环。风量可调节。

## 换气

通过换气口活门开合度可调节气流量。

## 安全

提供3.1级保护。声光报警。可调节。



## 设备

随烘箱附带2个货架网及防倾斜支架。货架网位置可随装载货物进行调整。

## 门的密封性

带可更换硅胶密封条。门锁是两点式。

## 强力加热

升温快，发热管处于方便空气流通的最佳位置。

8种型号 从32L到980L供您选择



XU032

XU058

XU112

XU225

XU343

## 可选配件



1 观测窗



2 周电子时钟



3 C6000触屏温控器




4 3通道可编程温控记录仪




5 废气助排机



6 降温风机



7 直径60mm 侧开孔



8 9 校准/均匀性测试

## 配件



1 货架网 (配有支架)




2 回收槽



3 固定高度底座



4 带滚轮升高底座



5 叠放架



6 2线自动记录仪



7 4线或6线图像显示屏记录仪



8 玻纤套J型热电偶

- 1 观测窗  
可实时监测处理过程。
- 2 周电子时钟  
可设定一周内每天烘箱的运行时间段。在烘箱温度降至80°C时风机停止运行，防止损坏电机。
- 3 C6000触屏温控器  
4.3寸触摸显示屏；共100个程序，每个程序16段；数据存储功能；用户权限管理功能
- 4 3线编程记录仪  
可编程并可记录测量的温度。有USB和RJ45接口。
- 5 废气助排机  
可将废气排至一个连接管内
- 6 降温风机  
可降低工作空间内的温度，通过开关启动
- 7 直径60mm侧开孔  
位于烘箱左侧，可通过电缆或温度传感器
- 8 出厂1个温度点(105°C/150°C/200°C)校正烘箱中心点所测温度验证报告 (FD X15-140标准)。
- 9 1个点(105°C/150°C/200°C)温度均匀性测试：烘箱内9个点所测温度验证报告 (FD X15-140标准)
- 10 关闭：钥匙锁紧结构
- 11 箱门打开时加热和通风中止

- 1 货架网 (配有支架)  
为钢镀铬材料制成。可装载30kg货物，另有60kg加强货架网。
- 2 回收槽  
不锈钢，边缘20mm。保护烘箱底。
- 3 固定高度或有滚轮升高底座  
4 (除去XU032, XU686, XU980)  
将烘箱升高到装载的最佳高度。配有旋转滚轮，可刹车。
- 5 叠放架 (XU32至XU112)  
可将体积相同的烘箱叠加放在一起。
- 6 2线自动记录仪  
可记录2个移动传感器所测温度。  
  
2线记录仪软件  
可获得记录数据。
- 7 4线或6线便携式图像显示屏记录仪  
大屏图像可实时跟踪温度变化。配有USB接口和RJ45电缆，4或6个移动传感器接头。
- 8 玻纤套J型热电偶  
记录仪配件。



XU490

XU686

XU980

## 技术参数

	XU032	XU058	XU112	XU225	XU343	XU490	XU686	XU980
内箱容积 (L)	32	58	112	225	343	490	686	980
<b>尺寸</b>								
内宽 (mm)	300	400	500	500	700	700	700	1000
内深 (mm)	270	360	450	450	700	700	700	700
内高 (mm)	400	400	500	1000	700	1000	1400	1400
外宽* (mm)	464	564	664	664	864	864	864	1164
外深* (mm)	566	656	746	746	1092	1092	1092	1092
外高* (mm)	694	694	794	1294	994	1294	1694	1694
加底座后箱底离地面高度*	-	900	850	600	750	600	-	-
空箱重量 (kg)	39	50	65	84	123	148	178	258
箱门数目	1	1	1	1	1	1	1	2
<b>性能</b>								
温度范围 (°C)	+ 10°C 周边温度至 300°C							
温度稳定性 (+/- °C)	< 0.2							
风机数目	1	1	1	2	1	1	2	2
最大换气量 (m³/h)	12	10	9	11	14	15	13	20
出风口数目	1	1	1	2	1	1	2	2
出风口外直径 (mm)	36							
<b>电气性能</b>								
加热功率 (W)	1000	1500	1500	2000	3000	3000	4000	6000
电源	单相 230V ~1P 50/60Hz				单相 230V ~1P 50Hz			三相 400V ~3P + N 50Hz
连接电流 (A)	10	10	10	10	16	16	20	10
<b>装载货架网</b>								
最多数目	6	6	8	17	11	17	25	25
货架网尺寸 (长×宽) (mm)	270x240	370x330	470x420	470x420	670x670	670x670	670x670	970x670
货架网最大载重/烘箱最大总载重 (kg)	30 / 60	30 / 60	30 / 60	30 / 120	30 / 100	30 / 160	30 / 160	30 / 180

\*一些选配件可能改变烘箱的尺寸

www.france-etuves.com  
www.france-etuves.cn  
lembole.1688.com



佛山法赛图温控设备有限公司

广东省佛山市高明区海天大道东沧江工业园

电话：0086-757-89930698

传真：0086-757-89930693